

Wkrętak SD TH15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Wkrętak Torx® TH z otworem wierconym w końcówce (Tamper Resistant), SD TH do przykręcania śrub bezpieczeństwa Torx® i Torx®-TH (kołek środkowy w profilu), końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SD TH15
Nr zam.	9009170000
Wykonanie	Wkrętak, Długość końcówki: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248267149
J. op.	1 Szt.

**Wkrętak
SD TH15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	191 mm	Szerokość (cale)	7,52 inch
Ciężar	56 g	Masa netto	59 g
Średnica	30 mm		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	80 mm	Kształt	Torx
Szerokość końcówki (B)	4 mm	rozmiar	T15

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000801
ETIM 5.0	EC000801	ETIM 6.0	EC000801
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-13
eClass 9.1	21-04-04-13		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)