

Narzędzie do zaciskania HTX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Narzędzia zaciskające do łączników światłowodowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HTX LWL
Nr zam.	9011360000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, Zagniatanie sześciokątne (heksagonalne), Zagniatanie okrągłe
GTIN (EAN)	4008190151249
J. op.	1 Szt.

**Narzędzie do zaciskania
HTX LWL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Ciężar	415 g	Masa netto	415,08 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennalnych wkładów
-----------	--

Opis styku

rodzaj styku	wtyk do światłowodu
--------------	---------------------

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie sześciokątne (heksagonalne), Zagniatanie okrągłe	Rozpiętość klucza sześciokątnego (A)	3,15 mm
Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 2)	4,85 mm	Stacja do zagniatania, szerokość (B 1)	6 mm
Stacja do zagniatania, szerokość (B 2)	6 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------

**Narzędzie do zaciskania
HTX LWL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki