

Narzędzie do zaciskania HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Praski do łączników koncentrycznych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HTG 58/59
Nr zam.	9012020000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, Zagniatanie sześciokątne (heksagonalne)
GTIN (EAN)	4008190018207
J. op.	1 Szt.

**Narzędzie do zaciskania
HTG 58/59**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Ciężar	420 g	Masa netto	418,7 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymieniających wkładów
-----------	---

Opis styku

rodzaj styku	złącza koncentryczne
--------------	----------------------

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie sześciokątne (heksagonalne)	Rozpiętość klucza sześciokątnego (A)	5,4 mm
Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 2)	6,48 mm	Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 3)	1,72 mm
Stacja do zagniatania, szerokość (B 1)	10 mm	Stacja do zagniatania, szerokość (B 2)	10 mm
Stacja do zagniatania, szerokość (B 3)	2,3 mm	Średnica styku wewnętrznego (D)	2 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000524	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	56-11-15-08	eClass 5.1	27-40-02-18
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------

Narzędzie do zaciskania HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

