

**Narzędzie do zaciskania
PZ 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane do zamówienia

Typ	PZ 4
Nr zam.	9012500000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.5mm ² , 4mm ² , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4008190090920
J. op.	1 Szt.

**Narzędzie do zaciskania
PZ 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Ciężar	448 g	Masa netto	427,74 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
obszar zacisku, maks.	4 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, max.	4 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	WSCAD

**Narzędzie do zaciskania
PZ 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

