Narzędzie do zaciskania HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Praski do wtyków płaskich i tulejek konektorowych z otwartym lub toczonym szponem zacisku

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HTF 48
Nr zam.	9013080000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm², 2.5mm², B-Crimp
GTIN (EAN)	4008190113056
J. op.	1 Szt.

Narzędzie do zaciskania HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Ciężar	438 g	Masa netto	453,98 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymienialnych wkładów

Opis styku

rodzaj styku	wtyk / tuleja F	obszar zacisku, min.	0,5 mm²
obszar zacisku, maks.	2,5 mm²	szerokość wtyku	4,8 mm

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, min.	0,5 mm²	rodzaj / profil zacisku	B-Crimp
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm²	Profil zagniatany 1, max.	1 mm²
Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm²	Profil zagniatany 2, min.	1,5 mm²
Profil zagniatany 2, max.	2,5 mm²		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

certyfikaty

Dopuszczenia

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Narzędzie do zaciskania HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

