

Narzędzie do zaciskania HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Praski do styków SUB-D

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HTF SUB-D
Nr zam.	9013260000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 28AWG, 20AWG, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190056896
J. op.	1 Szt.

**Narzędzie do zaciskania
HTF SUB-D**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Ciężar	438 g	Masa netto	440,98 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	SUB-D	obszar zacisku, min.	28 AWG
obszar zacisku, maks.	20 AWG		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, min.	28 AWG	rodzaj / profil zacisku	FoderBcrimp
Profil zagniatany 1, max.	24 AWG	Profil zagniatany 2, min.	22 AWG
Profil zagniatany 2, max.	20 AWG		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------

Narzędzie do zaciskania HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

