Narzędzie do zaciskania HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Praski do styków Weidmüller systemu RSV i DSTV-HD

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HTF RSV 12
Nr zam.	9013550000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 14AWG, 12AWG, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190002046
J. op.	1 Szt.

Narzędzie do zaciskania
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	205 mm	Szerokość (cale)	8,071 inch
Ciężar	445 g	Masa netto	449,98 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymienialnych wkładów

Opis styku

rodzaj styku	RSV- i DSTV-HD	obszar zacisku, min.	14 AWG
obszar zacisku, maks.	12 AWG		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, min.	14 AWG	rodzaj / profil zacisku	FoderBcrimp
Profil zagniatany 2, min.	12 AWG		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

certyfikaty

Dopuszczenia

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Dane projektowe	WSCAD
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Declaration of the Manufacturer

Narzędzie do zaciskania
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

