

FLECAFIX 24/36**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Wkrętaki do mocowania i demontowania dławnic
kablowych i akcesoria o rozwarości klucza 11-36.

- Możliwe skręcanie bądź demontowanie wielu rzędów dławnic
- Bez deformowania dławnic kablowych
- od SW 11 do SW 36
- Płynne ustawianie rozwarości klucza
- Funkcja grzechotki: nie trzeba zdejmować narzędzia z przykręcaniej śruby
- Prawdziwe narzędzie jednoręczne

Ogólne dane do zamówienia

Typ	FLECAFIX 24/36
Nr zam.	9015980000
Wykonanie	Narzędzia, Narzędzie do dławnic kablowych
GTIN (EAN)	4032248309597
J. op.	1 Szt.

FLECAFIX 24/36**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	204 mm	Szerokość (cale)	8,031 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2,362 inch
Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1,181 inch
Ciężar	240 g	Masa netto	206,3 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Narzędzia do skręcania

rozmiar 24 - 36 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	27-11-17-02	eClass 5.1	21-04-01-90
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

FLECAFIX 24/36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

