

**Narzędzie do zaciskania
CTX CM 1.6/2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Praski do styków toczonych**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CTX CM 1.6/2.5
Nr zam.	9018490000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.14mm ² , 4mm ² , Zagniatanie W
GTIN (EAN)	4008190884598
J. op.	1 Szt.

**Narzędzie do zaciskania
CTX CM 1.6/2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch
Ciężar	730 g	Masa netto	679,78 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	styki toczone	obszar zacisku, min.	0,14 mm ²
obszar zacisku, maks.	4 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, min.	0,14 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie W
Profil zagniatany 1, max.	0,5 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	0,75 mm ²
Profil zagniatany 2, max.	1 mm ²	Profil zagniatany 3, min.	1,5 mm ²
Profil zagniatany 4, min.	2,5 mm ²	Profil zagniatany 5	4 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	STEP

Narzędzie do zaciskania CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

