

RZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Do 1000 V (AC) i 1500 V (DC)****Izolacja ochronna wg IEC 900, DIN EN 60900**

- Kucie matrycowe z wysokiej jakości, specjalnych stali narzędziowych
- Bezpieczne rękojeści z ergonomiczną i antyześlizgową osłoną TPE-VDE.
- Z udarnego, odpornego termicznie, niepalnego, bezkadmowego TPE (TermoPlastyczny Elastomer)
- Elastyczne strefa uchwytu i twarde rdzeń
- Powierzchnia polerowana na wysoki połysk
- Powłoka galwaniczna (nikiel chrom) zabezpieczająca przed korozją

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RZ 160
Nr zam.	9046360000
Wykonanie	szczypce okrągłe z izolacją VDE z długą gardzielą
GTIN (EAN)	4032248357666
J. op.	1 Szt.

RZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	160 mm	Szerokość (cale)	6,299 inch
Ciężar	153 g	Masa netto	132,2 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000834	ETIM 4.0	EC000834
ETIM 5.0	EC000834	UNSPSC	23-17-16-04
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	21-04-38-90	eClass 8.1	21-04-38-90

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**Broшура/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

