

**Wkrętak  
SDIS 1.0X4.5X175**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SDIS 1.0X4.5X175
Nr zam.	<a href="#">9205700000</a>
Wykonanie	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 4.5 mm, Długość końcówki: 175 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4032248773008
J. op.	1 Szt.

**Wkrętak  
SDIS 1.0X4.5X175**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	286 mm	Szerokość (cale)	11,26 inch
Ciężar	65 g	Masa netto	74 g
Średnica	30 mm		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Narzędzia do skręcania**

Długość końcówki	175 mm	Grubość końcówki (A)	1 mm
Kształt	rowek	Szerokość końcówki (B)	4,5 mm
Typ ostrza	B		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)