

**Klippon POK (pusta obudowa z poliestru)  
POK MOPL 0808**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Płytki montażowe do obudów Klippon® POK**

Płytki montażowe wykonane z arkuszy blachy o grubości 2 mm umożliwiające montaż szyn DIN zarówno podłużnie, jak i poprzecznie, a także montaż komponentów bezpośrednio na płytce montażowej.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	POK MOPL 0808
Nr zam.	<a href="#">9510570000</a>
Wykonanie	Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Płytki montażowa, Wysokość: 64 mm, Szerokość: 69 mm, Głębokość: 1.5 mm, tworzywo: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny
GTIN (EAN)	4032248415274
J. op.	1 Szt.

**Klippon POK (pusta obudowa z poliestru)  
POK MOPL 0808**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	69 mm	Szerokość (cale)	2,717 inch
Wysokość	64 mm	Wysokość (cale)	2,52 inch
Głębokość	1,5 mm	Głębokość (cale)	0,059 inch
Wymiar mocowania szerokość	59 mm	Masa netto	11 g

**Informacje ogólne**

Grubość materiału	1,5 mm	tworzywo	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	ocynkowany		

**Informacje ogólne Akcesoria**

Grubość materiału	1,5 mm	Powierzchnia	ocynkowany
Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wymiar mocowania szerokość	59 mm
tworzywo	blacha stalowa ocynkowana		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

ROHS Zgodny**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>