

**FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)
FPC 30/40/13 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Średniej wielkości obudowy z poliwęglanów
 Seria obudów FPC to pod względem konstrukcji
 następna generacja serii MPC. Seria FPC, wyposażona w
 identyczne właściwości materiałowe, dysponuje jeszcze
 obszernym asortymentem akcesoriów, co rozszerza paletę
 możliwych zastosowań.

Cechy:

- 6 rozmiarów w 2 wersjach
- szare lub przezroczyste wieko
- wieko z otworami plombowanymi
- otwory montażowe poza obszarem uszczelnienia
- Gwint mocujący do szyn nośnych, płyt montażowych i płyt drukowanych
- bogaty wybór akcesoriów

Weidmüller wykonuje i dostarcza obudowy - zgodnie z
 życzeniami klientów - kompletnie wyposażone w złącza i
 dławnice.

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|---|
| Typ | FPC 30/40/13 trsp |
| Nr zam. | 9535760000 |
| Wykonanie | FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Pusta obudowa, Wysokość: 300 mm, Szerokość: 400 mm, Głębokość: 132 mm, tworzywo: Poliwęglan, Jasnoszary, transparentny |
| GTIN (EAN) | 4032248007158 |
| J. op. | 1 Szt. |

**FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)
FPC 30/40/13 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Szerokość | 400 mm | Szerokość (cale) | 15,748 inch |
| Wysokość | 300 mm | Wysokość (cale) | 11,811 inch |
| Głębokość | 132 mm | Głębokość (cale) | 5,197 inch |
| Ciężar | 2 199 g | Masa netto | 2 620 g |

Informacje ogólne

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| obszary zastosowania | technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn | tworzywo | Poliwęglan |
| materiał uszczelniający | Poliuretan | Temperatura pracy, min. | -50 °C |
| Temperatura pracy, max. | 130 °C | Stopień ochrony | IP66, IP67 |
| mocowanie obudowy | otwory 7,5 mm | Mocowanie wieka | 4 poliamidowe wkręty z rowkiem krzyżowym |
| mocowanie do wbudowania | śrubami samotnącymi | | |

Informacje ogólne Akcesoria

| | |
|----------|------------|
| tworzywo | Poliwęglan |
|----------|------------|

Wyposażenie pionowe

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x12 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x33 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x25 |

Wyposażenie poziome

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x25 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x59 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x19 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x49 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x37 |

dławiki u góry / u dołu

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 56 | M16 | 30 |
| M20 | 18 | M25 | 12 |
| M32 | 5 | M40 | 4 |
| M50 | 4 | M63 | 3 |

dławiki z prawej strony

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 21 |
| M20 | 12 | M25 | 8 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | M63 | 2 |

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000058 | ETIM 4.0 | EC000058 |
| ETIM 5.0 | EC000058 | ETIM 6.0 | EC000261 |
| UNSPSC | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | | |

Karta katalogowa**FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)
FPC 30/40/13 trsp****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Broszura/Katalog | CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Dane projektowe | EPLAN_WSCAD |
| Dane projektowe | STEP |

FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)
FPC 30/40/13 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

