
FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)
MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

Ogólne dane do zamówienia

Typ	MP FPC 20/20
Nr zam.	9535920000
Wykonanie	FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytka montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 150 mm, Szerokość: 185 mm, Głębokość: 2 mm, tworzywo: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
GTIN (EAN)	4032248009640
J. op.	1 Szt.

FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)
MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	185 mm	Szerokość (cale)	7,283 inch
Wysokość	150 mm	Wysokość (cale)	5,905 inch
Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0,079 inch
Masa netto	288 g		

Informacje ogólne

tworzywo	blacha stalowa	Powierzchnia	ocynkowany

Informacje ogólne Akcesoria

Powierzchnia	ocynkowany	Rodzaj zamocowania	przykręcany
tworzywo	blacha stalowa		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP