

FPC (pusta obudowa z poliwęglanu) MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

Ogólne dane do zamówienia

Typ	MP FPC 20/30
Nr zam.	9535930000
Wykonanie	FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytki montażowe, Płyta montażowa, Wysokość: 200 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 1.5 mm, tworzywo: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
GTIN (EAN)	4032248009657
J. op.	1 Szt.

FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)
MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	300 mm	Szerokość (cale)	11,811 inch
Wysokość	200 mm	Wysokość (cale)	7,874 inch
Głębokość	1,5 mm	Głębokość (cale)	0,059 inch
Masa netto	468 g		

Informacje ogólne

tworzywo	blacha stalowa	Powierzchnia	ocynkowany
----------	----------------	--------------	------------

Informacje ogólne Akcesoria

Powierzchnia	ocynkowany	Rodzaj zamocowania	przykręcany
tworzywo	blacha stalowa		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP