

FPC (pusta obudowa z poliwęglanu) HG FPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zawiasy zestaw po 2 sztuki

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HG FPC
Nr zam.	9535990000
Wykonanie	FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Przegub zewnętrzny, zawias, Wysokość: 40 mm, Szerokość: 50 mm, Głębokość: 16.5 mm, tworzywo: tworzywo sztuczne, Jasnoszary
GTIN (EAN)	4032248009701
J. op.	1 Szt.

**FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)
HG FPC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	50 mm	Szerokość (cale)	1,969 inch
Wysokość	40 mm	Wysokość (cale)	1,575 inch
Głębokość	16,5 mm	Głębokość (cale)	0,65 inch
Masa netto	52 g		

Informacje ogólne

tworzywo	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Informacje ogólne Akcesoria

Rodzaj zamocowania	przykręcany	tworzywo	tworzywo sztuczne
--------------------	-------------	----------	-------------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002625
ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC002626
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-18-28-16
eClass 9.1	27-18-92-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD