

## FPC (pusta obudowa z poliwęglanu) MF FPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Łączniki do mocowania zewnętrznego  
zestaw po 4 sztuki

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | MF FPC                                                                                                                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9536040000</a>                                                                                                                                   |
| Wykonanie  | FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Stopa montażowa, nakładki mocujące, Wysokość: 40 mm, Szerokość: 19 mm, Głębokość: 35.5 mm, tworzywo: Poliamid, Jasnoszary |
| GTIN (EAN) | 4032248009442                                                                                                                                                |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                                                                                                       |

**FPC (pusta obudowa z poliwęglanu)**  
**MF FPC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 19 mm   | Szerokość (cale) | 0,748 inch |
| Wysokość   | 40 mm   | Wysokość (cale)  | 1,575 inch |
| Głębokość  | 35,5 mm | Głębokość (cale) | 1,398 inch |
| Masa netto | 27 g    |                  |            |

**Informacje ogólne**

|          |          |
|----------|----------|
| tworzywo | Poliamid |
|----------|----------|

**Informacje ogólne Akcesoria**

|                    |             |          |          |
|--------------------|-------------|----------|----------|
| Rodzaj zamocowania | przykręcany | tworzywo | Poliamid |
|--------------------|-------------|----------|----------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000318    | ETIM 4.0   | EC002625    |
| ETIM 5.0   | EC002625    | ETIM 6.0   | EC002625    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 5.1 | 27-18-92-07 |
| eClass 6.2 | 27-18-92-34 | eClass 7.1 | 27-18-92-34 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-34 | eClass 9.0 | 27-18-28-07 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |