

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania płaszczy z kabli z izolacją odporną na wilgoć 8 - 13 mm Ø, np. kabli NYM, od 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²
- Niepotrzebne ustawienie głębokości cięcia
- Znakomite do pracy w puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych

Ogólne dane do zamówienia

Typ	STRIPPER COAX
Nr zam.	9918030000
Wykonanie	Narzędzie do zdejmowania płaszcz, Współosiowe i okrągłe przewody do transmisji danych
GTIN (EAN)	4032248359141
J. op.	1 Szt.

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	97 mm	Szerokość (cale)	3,819 inch
Wysokość	20,5 mm	Wysokość (cale)	0,807 inch
Głębokość	18,5 mm	Głębokość (cale)	0,728 inch
Ciężar	22 g	Masa netto	39 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	Współosiowe i okrągłe przewody do transmisji danych	Średnica przewodu, maks.	7,5 mm
Średnica przewodu, min.	4,8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

