

WK S 0,4X2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Końcówki wymienne do wkręteków
dynamometrycznych**

Napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WK S 0,4X2,5
Nr zam.	9918520000
Wykonanie	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 2.5 mm, 175 mm, Grubość końcówki (A): 0.4 mm
GTIN (EAN)	4032248388882
J. op.	1 Szt.

WK S 0,4X2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	175 mm	Szerokość (cale)	6,89 inch
Wysokość	4 mm	Wysokość (cale)	0,157 inch
Głębokość	4 mm	Głębokość (cale)	0,157 inch
Ciężar	24 g	Masa netto	21 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	175 mm	Grubość końcówki (A)	0,4 mm
Kształt	rowek	Szerokość końcówki (B)	2,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)