

## WK S 1,0x5,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



### Końcówki wymienne do wkrętaków dynamometrycznych

Napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1

#### Ogólne dane do zamówienia

Typ	WK S 1,0x5,5
Nr zam.	<a href="#">9918560000</a>
Wykonanie	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, 175 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4032248388936
J. op.	1 Szt.

**WK S 1,0x5,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	175 mm	Szerokość (cale)	6,89 inch
Wysokość	4 mm	Wysokość (cale)	0,157 inch
Głębokość	4 mm	Głębokość (cale)	0,157 inch
Ciężar	22 g	Masa netto	24 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Narzędzia do skręcania**

Długość końcówki	175 mm	Grubość końcówki (A)	1 mm
Kształt	rowek	Szerokość końcówki (B)	5,5 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)