

WK K PH0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Końcówki wymienne do wkrętek dynamometrycznych

Napęd zgodny z DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|--------------------------------|
| Typ | WK K PH0 |
| Nr zam. | 9918570000 |
| Wykonanie | Nasadka do wkrętaka, 175 mm, 0 |
| GTIN (EAN) | 4032248388943 |
| J. op. | 1 Szt. |

WK K PHO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Szerokość | 175 mm | Szerokość (cale) | 6,89 inch |
| Wysokość | 4 mm | Wysokość (cale) | 0,157 inch |
| Głębokość | 4 mm | Głębokość (cale) | 0,157 inch |
| Ciężar | 24 g | Masa netto | 25 g |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Narzędzia do skręcania

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Długość końcówki rozmiar | 175 mm 0 | Kształt rozmiar końcówki | rowek krzyżowy rowek krzyżowy |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001395 | ETIM 4.0 | EC001395 |
| ETIM 5.0 | EC001395 | ETIM 6.0 | EC002115 |
| UNSPSC | 27-11-28-14 | eClass 5.1 | 21-04-04-02 |
| eClass 6.2 | 21-04-92-21 | eClass 7.1 | 21-04-04-90 |
| eClass 8.1 | 21-04-04-90 | eClass 9.1 | 21-04-04-90 |

certyfikaty

Dopuszczenia



Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)