

**WK K PH2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Końcówki wymienne do wkręteków  
dynamometrycznych**

Napęd zgodny z DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	WK K PH2
Nr zam.	<a href="#">9918590000</a>
Wykonanie	Nasadka do wkrętaka, 175 mm, 2
GTIN (EAN)	4032248388967
J. op.	1 Szt.

## WK K PH2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Szerokość	175 mm	Szerokość (cale)	6,89 inch
Wysokość	4 mm	Wysokość (cale)	0,157 inch
Głębokość	4 mm	Głębokość (cale)	0,157 inch
Ciężar	22 g	Masa netto	22 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	175 mm	Kształt	rowek krzyżowy
rozmiar	2	rozmiar końcówki rowek krzyżowy	2

## Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002115
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

## certyfikaty

Dopuszczenia



## Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)