

WK K PZO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Końcówki wymienne do wkrętek dynamometrycznych

Napęd zgodny z DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WK K PZO
Nr zam.	991860000
Wykonanie	Nasadka do wkrętaka, 175 mm
GTIN (EAN)	4032248388974
J. op.	1 Szt.

WK K PZO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	175 mm	Szerokość (cale)	6,89 inch
Wysokość	4 mm	Wysokość (cale)	0,157 inch
Głębokość	4 mm	Głębokość (cale)	0,157 inch
Ciężar	21 g	Masa netto	25 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki rozmiar	175 mm 0	Kształt	Pozidrive
-----------------------------	-------------	---------	-----------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002115
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

certyfikaty

Dopuszczenia



Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)