

TSLD 5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Narzędzie do docinania i przebijania, do szyn zaciskowych i szyn profilowanych**

- TS 15/5,5 mm zgodnie z EN 50045 (s= 1,0 mm)
- TS 32 mm zgodnie z EN 50035 (s = 1,5 mm)
- Miedziana szyna uziemiająca 10 mm x 3 mm
- TS 35/7,5 mm (s=1,0 mm) i TS 35/15 mm (s=1,5 mm) zgodnie z EN 50022

Wybijanie

Perforacje wzdłużne i poprzeczne (długi otwór 12 x 6,4 mm)

(s = grubość materiału szyny montażowej)

Uwaga dotycząca TSLD C:

Profil G jest zastąpiony profilem C

Profil C jest dostosowywany indywidualnie według szablonu.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	TSLD 5
Nr zam.	9918700000
Wykonanie	Narzędzia, Obcinarka do szyn nośnych
GTIN (EAN)	4032248395620
J. op.	1 Szt.

TSLD 5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	270 mm	Szerokość (cale)	10,63 inch
Wysokość	205 mm	Wysokość (cale)	8,071 inch
Głębokość	200 mm	Głębokość (cale)	7,874 inch
Ciężar	19 000 g	Masa netto	17 634 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

PobieranieBroszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)