

**Narzędzia do testowania**  
**VT COMBI PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy.

- Z wyświetlaczem LED
- Zgodnie z normą VDE
- Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe
- Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	VT COMBI PRO
Nr zam.	<a href="#">9918860000</a>
Wykonanie	2-biegunowy tester napięcia typu 1156, Tak - wizualne + akustyczne
GTIN (EAN)	4032248405749
J. op.	1 Szt.

**Narzędzia do testowania  
VT COMBI PRO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	264 mm	Szerokość (cale)	10,394 inch
Wysokość	33 mm	Wysokość (cale)	1,299 inch
Głębokość	67 mm	Głębokość (cale)	2,638 inch
Ciężar	290 g	Masa netto	356 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Przrzędy pomiarowe i kontrolne**

Bezpiecznik RDC	Wybierane obciążenie pozwala na świadome wyzwalanie bezpiecznika różnicowoprądowego 30mA	Napięcie znamionowe, min.	6 V
Odporność na napięcie szczytowe	8 kV	Sprawdzanie izolacji	8 kV
Sprawdzanie przejścia	Tak - wizualne + akustyczne	Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy, max.	55 °C	Temperatura pracy, min.	-15 °C
Typ baterii	Akumulator 1,5 V typ AAA	Wskaźnik napięcia przemiennego	6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Wskaźnik napięcia stałego	6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Zakres częstotliwości, maks.	400 Hz
Zakres częstotliwości, min.	16 Hz	Zakres pomiaru napięcia/AC	6-690 V
Zakres pomiaru napięcia/DC	690 V	kategoria obwodu pomiarowego	CAT IV – 600V/ CAT III – 690V
napięcie znamionowe, maks.	690 V AC/DC	sprawdzono i zaaprobowano według	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
wskazówka	Screw-on, thicker test probes	wskaźnik	LED

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## Narzędzia do testowania VT COMBI PRO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Pobieranie

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">BANL_manual 2pol Tester</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>
Powiadomienie o zmianie produktu	<a href="#">PCN-PW641110-20180410-00-A EN</a> <a href="#">PCN-PW641110-20180410-00-A DE</a>