


serie EG
EGT2 EG2/EN SCHALT.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Moduły przełączników i przycisków dopasowują się swoim konturem zewnętrznym do modułów elektroniki. Przyciski i przełączniki ułatwiają uruchomienie, konserwację, nadzorowanie i naprawę urządzeń przemysłowych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	EGT2 EG2/EN SCHALT.
Nr zam.	0104060000
Wykonanie	serie EG, Podzespół funkcyjny Zestyk przełączny, bistabilny, złącze śrubowe
GTIN (EAN)	4008190119713
J. op.	10 Szt.

serie EG
EGT2 EG2/EN SCHALT.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	58 mm	Długość (cale)	2,283 inch
Szerokość	18 mm	Szerokość (cale)	0,709 inch
Wysokość	50 mm	Wysokość (cale)	1,969 inch
Masa netto	42,6 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	100 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-25 °C
Temperatura pracy	-25 °C...85 °C	Temperatura otoczenia (tekst)	-25°C...+85°C
Temperatura magazynowania	-40 °C... 100 °C		

Wyjście

znamionowe napięcie załączające	250 V AC	Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	1500 VA @ 250 V
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.	180 W @ 30 V		

Dane zestyku

Typ zestyku	Zestyk przełączny, bistabilny
-------------	-------------------------------

Dane ogólne

Szyna	TS 32, TS 35	Barwny	beżowy
-------	--------------	--------	--------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	6 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	4 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-92-01
eClass 9.1	27-37-92-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Karta katalogowa**serie EG
EGT2 EG2/EN SCHALT.****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Pobieranie**

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	DE_PA5600_160419_001.pdf
