

CableLine
CLI C 02-3 GE/SW o MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm² do 70 mm² można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy.

- Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku
- Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.
- Trwałe opisy o wysokiej jakości
- Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CLI C 02-3 GE/SW o MP
Nr zam.	0252111714
Wykonanie	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, żółty
GTIN (EAN)	4032248313051
J. op.	200 Szt.

CableLine
CLI C 02-3 GE/SW o MP
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Szerokość	3,4 mm	Szerokość (cale)	0,134 inch
Wysokość	3 mm	Wysokość (cale)	0,118 inch
Głębokość	3,5 mm	Głębokość (cale)	0,138 inch
Masa netto	0,045 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Barwny	żółty
Drukowanie	0	Halogenki	Tak
Klasa palności wg UL 94	V-0	Kolor nadruku	czarny
Metoda nadruku	wytłaczanie na gorąco	Nadrukowane znaki	litery, małe
Orientacja nadruku	poziomo	Rodzaj nadruku	standard
Szerokość	3,4 mm	Wykonanie	MultiPack
Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C	Zalecane branże	Proces, Maszyny
tworzywo	PVC, miękkie, bez kadmu		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,2 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	1,3 - 3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1,3 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Powiadomienie o zmianie produktu	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN

CableLine **CLI C 02-3 GE/SW o MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji