

CableLine
CLI R 02 F. CLI C 02-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oferta oznaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller proponuje użytkownikom rozwiązania do najróżniejszych aplikacji. Zakres stosowania sięga od wąskich przewodów aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych. Asortyment zawiera między innymi systemy kombinowane, złożone z sztyldów pojedynczych, przezroczystych tulei, wężyków termokurczliwych i oznaczników, mocowanych opaskami kablowymi.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CLI R 02 F. CLI C 02-3
Nr zam.	0559900000
Wykonanie	CableLine, Trzpień montażowy, 150 x 2 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190081645
J. op.	20 Szt.

CableLine
CLI R 02 F. CLI C 02-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	2 mm	Szerokość (cale)	0,079 inch
Wysokość	150 mm	Wysokość (cale)	5,905 inch
Głębokość	1,5 mm	Głębokość (cale)	0,059 inch
Masa netto	0,47 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	2	Barwny	czerwony
Halogenki	Tak	Ilość nawinięta na bęben	25
Klasa palności wg UL 94	V-0	Szerokość	2 mm
Wykonanie	MultiPack	Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
Zalecane branże	Proces, Maszyny	tworzywo	POM

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-04-01	eClass 9.1	27-40-06-29

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD
Powiadomienie o zmianie produktu	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN