

CableLine
CLI O 20-3 GE/SW S MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki do przewodów CLI O montuje się na podłączonych przewodach i dlatego idealnie nadają się do doposażania istniejących instalacji. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,4 mm² do 4,0 mm² można bez problemów stosować trzy różne rozmiary. Kształt i konstrukcja gwarantują bezpieczne i trwałe mocowanie indywidualnie zestawianych oznaczników.

Zalety:

- Znaczniki otwarte do stosowania na już podłączonych przewodach
- Wersja oznacznika o profilu zapobiegającym przypadkowemu obróceniu oznaczników złożonych
- Idealne do uzupełniania opisów
- Wyjątkowo niskie wymagania przestrzenne
- Montaż na klips znacznie oszczędza czas

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CLI O 20-3 GE/SW S MP
Nr zam.	0648101673
Wykonanie	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190065041
J. op.	200 Szt.

CableLine
CLI O 20-3 GE/SW S MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	5,5 mm	Szerokość (cale)	0,217 inch
Wysokość	3 mm	Wysokość (cale)	0,118 inch
Głębokość	5 mm	Głębokość (cale)	0,197 inch
Masa netto	0,044 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Barwny	żółty
Drukowanie	S	Halogenki	Tak
Klasa palności wg UL 94	V-0	Kolor nadruku	czarny
Metoda nadruku	wytłaczanie na gorąco	Nadrukowane znaki	litery, duże
Orientacja nadruku	poziomo	Rodzaj nadruku	standard
Szerokość	5,5 mm	Wykonanie	MultiPack
Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C	Zalecane branże	Proces, Maszyny
tworzywo	PVC, miękkie, bez kadmu		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	3 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	3 - 4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	4 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	3 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

CableLine **CLI O 20-3 GE/SW S MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji