

**EA (pierścienie uziemienia)
EA-RING MS/M25 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Ofertę dławnic kablowych uzupełnia bogaty wybór akcesoriów.

Pierścienie uziemiające znajdują zastosowanie zwłaszcza wtedy, gdy ekran kabla naciągany jest na dławnicę a ta ma się znajdować wraz z innymi dławnicami obudowy na tym samym potencjale.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	EA-RING MS/M25 SC
Nr zam.	0930710003
Wykonanie	EA (pierścienie uziemienia), Pierścień uziemienia, M 25, mosiądz
GTIN (EAN)	4032248976188
J. op.	20 Szt.

**EA (pierścienie uziemienia)
EA-RING MS/M25 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	60,2 mm	Długość (cale)	2,37 inch
Masa netto	6,95 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szerokość

grubość	1,5 mm
---------	--------

Informacje ogólne

grubość	1,5 mm	gwint (zewnątrzny)	M 25
odstęp wymiar wewnętrzny B	36,5 mm	szerokość wymiar zewnętrzny C	12,8 mm
tworzywo	mosiądz	średnica wewnętrzna D2	6,9 mm
średnica zewnętrzna	34,8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC000490	ETIM 5.0	EC000490
ETIM 6.0	EC002317	eClass 6.2	27-14-91-16
eClass 7.1	27-14-91-16	eClass 8.1	27-14-91-16
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

EA (pierścienie uziemienia)
EA-RING MS/M25 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

