

**EA (pierścienie uziemienia)
EA-RING MS/M32 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ofertę dławnic kablowych uzupełnia bogaty wybór akcesoriów.

Pierścienie uziemające znajdują zastosowanie zwłaszcza wtedy, gdy ekran kabla naciągany jest na dławnicę a ta ma się znajdować wraz z innymi dławnicami obudowy na tym samym potencjale.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	EA-RING MS/M32 SC
Nr zam.	0930710004
Wykonanie	EA (pierścienie uziemienia), Pierścień uziemienia, M 32, mosiądz
GTIN (EAN)	4032248976195
J. op.	20 Szt.

**EA (pierścienie uziemienia)
EA-RING MS/M32 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	74,6 mm	Długość (cale)	2,937 inch
Masa netto	15 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szerokość

grubość	1,5 mm
---------	--------

Informacje ogólne

grubość	1,5 mm	gwint (zewnątrzny)	M 32
odstęp wymiar wewnętrzny B	42,5 mm	szerokość wymiar zewnętrzny C	22,3 mm
tworzywo	mosiądz	średnica wewnętrzna D2	11,8 mm
średnica zewnętrzna	44,6 mm		

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC000490	ETIM 5.0	EC000490
ETIM 6.0	EC002317	eClass 6.2	27-14-91-16
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

EA (pierścienie uziemienia)
EA-RING MS/M32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

