

Industrial Ethernet IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkład LC

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-BSC-V14M-LCD-SM-C
Nr zam.	1062620000
Wykonanie	Kołnierz LWL, IP67, wariant 14 dławnica kablowa centralna, złącze rozłączne LC Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248813339
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	52,51 g
------------	---------

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 61754-20
--------------------------------	--

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	500
Opis artykułu	wariant 14 dławnica kablowa centralna, złącze rozłączne LC Duplex	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Przyłącze 2	LC Duplex	Stopień ochrony	IP67
Typ włókna	Singlemode	Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,5 dB	materiał uszczelniający	NBR
złącze 1	LC Duplex		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
eClass 5.1	27-26-12-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Industrial Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe

