

VSSC AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Płyty zamykające (AP) serii produkcyjnej VSSC w kolorze jasnoniebieskim i czarnym

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | AP VSSC6 |
| Nr zam. | 1063110000 |
| Wykonanie | VSSC, Płyta zamykająca |
| GTIN (EAN) | 4032248947553 |
| J. op. | 50 Szt. |

VSSC
AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość | 1,6 mm | Szerokość (cale) | 0,063 inch |
| Wysokość | 88,5 mm | Wysokość (cale) | 3,484 inch |
| Głębokość | 81 mm | Głębokość (cale) | 3,189 inch |
| Masa netto | 5,8 g | | |

Temperatury

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania, max. | 80 °C | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
| Temperatura pracy, max. | 70 °C | Temperatura pracy, min. | -40 °C |
| Wilgotność | 5...96 % | Temperatura pracy | -40 °C...70 °C |
| Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C | | |

dane ogólne

| | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|------|
| Barwny | czarny | Forma konstrukcyjna | inne |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Stopień ochrony | IP20 |
| Wykonanie | Płyta zamykająca | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000886 | ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 6.0 | EC000490 | UNSPSC | 30-21-18-11 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-27 | eClass 6.2 | 27-14-11-33 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-33 | eClass 8.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 9.1 | 27-13-92-90 | | |

certyfikaty

Dopuszczenia

GOSTEX

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)
 Dane projektowe [STEP](#)