

**Seria W**  
**WQV 70/95/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	WQV 70/95/3
Nr zam.	<a href="#">1063600000</a>
Wykonanie	Seria W, łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 3
GTIN (EAN)	4008190187514
J. op.	5 Szt.

**Seria W**  
**WQV 70/95/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	10 mm	Szerokość (cale)	0,394 inch
Wysokość	54 mm	Wysokość (cale)	2,126 inch
Głębokość	61,6 mm	Głębokość (cale)	2,425 inch
Masa netto	159,8 g		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C		

**Złącza poprzeczne**

Liczba mostkowanych zacisków	3	Prąd pomiarowy wielobiegunowo	232 A
Typ	Łącznik poprzeczny		

**dalsze dane techniczne**

Rodzaj zamocowania	przykręcany
--------------------	-------------

**dane tworzywa**

tworzywo	miedź cynowana	Barwny	srebrno-szary
----------	----------------	--------	---------------

**dane znamionowe**

Prąd znamionowy	232 A
-----------------	-------

**parametry systemu**

Wykonanie	do zacisków	Moment dokręcający (mostek poprzeczny)	2...3 Nm
-----------	-------------	--	----------

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

Moment obrotowy dociągający, maks.	3 Nm
------------------------------------	------

**wymiary**

Raster w mm (P)	27 mm
-----------------	-------

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Karta katalogowa****Seria W**  
**WQV 70/95/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>