

Industrial Ethernet IE-PIC-HYB-S-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



hybrydowe 10bieg. Wkładki do łączników wtykowych
Var.1 /4 /5 /14

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300
Nr zam.	1068950000
Wykonanie	Styk zaciskany, wtyk, hybryda
GTIN (EAN)	4032248823109
J. op.	300 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-PIC-HYB-S-0,75-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,27 g

Temperatury

Temperatura pracy

Temperatura magazynowania

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Dane ogólnePrzekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
drutu, maks.0,75 mm²Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
drutu, min.0,75 mm²**Właściwości elektryczne**

napięcie znamionowe

24 V

Klasyfikacje

ETIM 4.0

EC001264

ETIM 5.0

EC001264

ETIM 6.0

EC001121

eClass 6.2

27-25-05-04

eClass 7.1

27-25-05-04

eClass 8.1

19-17-01-25

eClass 9.0

27-44-03-90

eClass 9.1

27-44-09-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broshura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Industrial Ethernet IE-PIC-HYB-S-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

