

Industrial Ethernet IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



hybrydowe 10bieg. Wkładki do łączników wtykowych
Var.1 /4 /5 /14

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
Nr zam.	1068970000
Wykonanie	Styk zaciskany, kołnierz, hybryda
GTIN (EAN)	4032248823956
J. op.	300 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-BIC-HYB-P-0,75-300**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	0,29 g
------------	--------

Temperatury

Temperatura pracy	Temperatura magazynowania
Temperatura układania	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	0,75 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.	0,75 mm ²
---	----------------------	--	----------------------

Właściwości elektryczne

napięcie znamionowe	24 V
---------------------	------

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC001121	ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-09-90

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Industrial Ethernet IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

