

## Industrial Ethernet IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych HDC według IEC  
61076-3-106 Var.5 z metalu plus wkład RJ45

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
Nr zam.	<a href="#">1077300000</a>
Wykonanie	Wtyk RJ45 beznarzędziowy, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248834914
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	79 g
------------	------

**Temperatury**

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Dane ogólne**

Barwny	czarny	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Średnica izolacji, min.	0,85 mm	Średnica izolacji, maks.	1,6 mm
Kategoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Klasyfikacja MICE M	M <sub>3</sub>	Klasyfikacja MICE I	I <sub>3</sub>
Klasyfikacja MICE C	C <sub>1</sub>	Klasyfikacja MICE E	E <sub>3</sub>
Średnica płaszczka, min.	5 mm	Średnica płaszczka, maks.	10 mm
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	750
Możliwość ponownego podłączenia	≥ 10 cykliów (dla tej samej lub większej średnicy)		

**Normy**

Komunikacyjne instalacje kablowe niezależne od aplikacji	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, DIN EN 61918 Projekt 02.2007, EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002, ISO / IEC 24702:2006	Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji	Instrukcja instalacyjna PROFINET
Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 5, IEC 60603-7-51		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

**Karta katalogowa****Industrial Ethernet  
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Pobieranie**

---

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

---

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowy**

