

ESG
ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****ACT20C: szerokie możliwości podłączenia**

- Bramka do monitorowania statusu oraz diagnostyki, wyposażona w interfejs komunikacyjny
- Oprogramowanie FDT/DTM, nawiązujące połączenie poprzez Ethernet, do lokalnego lub zdalnego konfigurowania
- ACT20C jako stacja z interfejsem komunikacyjnym z funkcją „Plug & Produce”

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03
Nr zam.	1082520000
Wykonanie	ESG, Oznaczniki urządzeń x 15 mm, PA 66, Barwny: biały
GTIN (EAN)	4032248845323
J. op.	200 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

ESG
ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	15 mm	Szerokość (cale)	0,591 inch
Wysokość	6,6 mm	Wysokość (cale)	0,26 inch
Głębokość	0,8 mm	Głębokość (cale)	0,031 inch
Masa netto	0,455 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	UNSPSC	55-12-16-00
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

ESG
ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

