

ESG**ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**ACT20C: szerokie możliwości podłączenia**

- Bramka do monitorowania statusu oraz diagnostyki, wyposażona w interfejs komunikacyjny
- Oprogramowanie FDT/DTM, nawiązujące połączenie poprzez Ethernet, do lokalnego lub zdalnego konfigurowania
- ACT20C jako stacja z interfejsem komunikacyjnym z funkcją „Plug & Produce”

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04
Nr zam.	1082540000
Wykonanie	ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały
GTIN (EAN)	4032248845439
J. op.	200 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0,787 inch
Wysokość	6,6 mm	Wysokość (cale)	0,26 inch
Głębokość	0,8 mm	Głębokość (cale)	0,031 inch
Masa netto	0,484 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

