

**ClipCard**  
**CC 30/60 O4MM MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

ClipCard O4mm MC są oznacznikami urządzeń w formacie MultiCard. Dzięki otworom 4,2 mm wykonanym po obu stronach, te specjalne wersje można łatwo mocować śrubami i nitami.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ                   | CC 30/60 O4MM MC NE WS                                      |
| Nr zam.               | <a href="#">1083150000</a>                                  |
| Wykonanie             | ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 30 x 60 mm, Z otworem, biały |
| GTIN (EAN)            | 4032248846771                                               |
| J. op.                | 30 Szt.                                                     |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                                  |

**ClipCard  
CC 30/60 04MM MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 60 mm   | Szerokość (cale) | 2,362 inch |
| Wysokość   | 30 mm   | Wysokość (cale)  | 1,181 inch |
| Głębokość  | 1,2 mm  | Głębokość (cale) | 0,047 inch |
| Masa netto | 4,633 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |              |                       |           |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9            | Aplikacja / producent | Z otworem |
| Barwny                              | biały        | Halogenki             | Nie       |
| Klasa palności wg UL 94             | V-2          | Szerokość             | 60 mm     |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...100 °C | Zalecane branże       | Maszyny   |
| tworzywo                            | poliamid 66  |                       |           |

**Znaczniki urządzeń**

|            |        |                            |        |
|------------|--------|----------------------------|--------|
| Wilgotność | ≤ 60 % | Średnica otworu wierconego | 4,2 mm |
|------------|--------|----------------------------|--------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**ClipCard**  
**CC 30/60 04MM MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

