

Akcesoria
VGM25-SS68 11-20 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**IP68**

Firma Weidmüller wprowadziła do swojej oferty dławnice kablowe blueglobe® opracowane przez firmę Pflitsch, które są cenione zarówno za niezawodność, jak i za funkcjonalność.

Dzięki wyjmowanym wkładkom zaledwie 11 modeli dławnic blueglobe® zapewnia uszczelnienia o grubości od 1,5 do 77 mm. Ponadto, oferowane przez firmę Weidmüller dławnice blueglobe®, wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej, wyróżniają się dużą szczelnością, doskonałym odciążaniem kabla oraz są wyposażone w prowadzony przez gwint, przedni pierścień samouszczelniający O-ring.

Głównym elementem dławnicy kablowej blueglobe® jest sferyczna wkładka uszczelniająca, która na dużej powierzchni delikatnie ściska kabel. Dzięki temu trwale unika się niepożądanego zagniecenia lub nacięcia powstającego w uszczelnieniach lamelowych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VGM25-SS68 11-20 BG
Nr zam.	1193570000
Wykonanie	Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248976546
J. op.	50 Szt.

Akcesoria
VGM25-SS68 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	36,5 mm	Długość (cale)	1,437 inch
Masa netto	69,2 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 130 °C
-----------------------	-------------------

Design

Rodzina produktów	Akcesoria	Rodzaj produktu	Dławnica kablowa
Średnica kabla, maks.	20 mm	rozmiar klucza	30 mm

General data

Stopień ochrony	IP68
-----------------	------

Material

tworzywo	Stal nierdzewna 1.4305 (303)
----------	------------------------------

Dane ogólne

Dławnice kablowe	M 25	Moment obrotowy dociągający, maks.	15 Nm
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	Silikon	Stopień ochrony	IP68
długość gwintu	7,5 mm	gwint (zewnątrzny)	M 25
materiał uszczelki	T80s	rodzaj uszczelki	pierścień gumowy
rozmiar klucza	30 mm	tworzywo	Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Średnica kabla, maks.	20 mm	Średnica kabla, min.	11 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP

Data sporządzenia 9 lipca 2019 14:04:51 CEST

Aktualizacja katalogu 07.06.2019 / Zmiany techniczne zastrzeżone