

Akcesoria
VGM40-SS68 20-32 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Firma Weidmüller wprowadziła do swojej oferty dławnice kablowe blueglobe® opracowane przez firmę Pflitsch, które są cenione zarówno za niezawodność, jak i za funkcjonalność.

Dzięki wyjmowanym wkładkom zaledwie 11 modeli dławnic blueglobe® zapewnia uszczelnienia o grubości od 1,5 do 77 mm. Ponadto, oferowane przez firmę Weidmüller dławnice blueglobe®, wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej, wyróżniają się dużą szczelnością, doskonałym odciążaniem kabla oraz są wyposażone w prowadzony przez gwint, przedni pierścień samouszczelniający O-ring.

Głównym elementem dławnicy kablowej blueglobe® jest sferyczna wkładka uszczelniająca, która na dużej powierzchni delikatnie ściska kabel. Dzięki temu trwale unika się niepożądanego zagniecenia lub nacięcia powstającego w uszczelnieniach lamelowych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VGM40-SS68 20-32 BG
Nr zam.	1193590000
Wykonanie	Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248976614
J. op.	10 Szt.

Akcesoria
VGM40-SS68 20-32 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	43 mm	Długość (cale)	1,693 inch
Masa netto	168 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 130 °C
-----------------------	-------------------

Design

Rodzina produktów	Akcesoria	Rodzaj produktu	Dławnica kablowa
Średnica kabla, maks.	32 mm	rozmiar klucza	45 mm

General data

Stopień ochrony	IP68
-----------------	------

Material

tworzywo	Stal nierdzewna 1.4305 (303)
----------	------------------------------

Dane ogólne

Dławnice kablowe	M 40	Moment obrotowy dociągający, maks.	20 Nm
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	Silikon	Stopień ochrony	IP68
długość gwintu	8 mm	gwint (zewnątrzny)	M 40
materiał uszczelki	T80s	rodzaj uszczelki	pierścień gumowy
rozmiar klucza	45 mm	tworzywo	Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Średnica kabla, maks.	32 mm	Średnica kabla, min.	20 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP

Data sporządzenia 9 lipca 2019 14:04:56 CEST