

Akcesoria
HDC 10B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Transportowe nasadki ochronne są dostępne do rozmiarów 3, 4, 6 oraz 8 i można je stosować ze standardowymi obudowami IP65. Łatwe do założenia transportowe nasadki ochronne odpowiadają ochronie klasy IP20 i mogą być stosowane na wszystkich podstawach obudów, obudowach panelowych oraz obudowach bazowych. Poprzez oczko wbudowane w nasadkę można przeciągnąć ściągacz linowy (nie jest częścią dostawy).

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 10B DC
Nr zam.	1215910000
Wykonanie	Złącza przemysłowe, Akcesoria, Nasadka ochronna
GTIN (EAN)	4050118000122
J. op.	10 Szt.

**Akcesoria
HDC 10B DC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	76 mm	Długość (cale)	2,992 inch
Szerokość	46 mm	Szerokość (cale)	1,811 inch
Wysokość	18 mm	Wysokość (cale)	0,709 inch
Masa netto	8,4 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	80 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
-------------------------	-------	-------------------------	--------

Design

Rodzina produktów	Akcesoria	Rodzaj produktu	Nasadka ochronna
-------------------	-----------	-----------------	------------------

General data

Wielkość konstrukcyjna	4	Stopień ochrony	IP20
------------------------	---	-----------------	------

Material

Barwny	biały, transparentny	tworzywo	polipropylen
--------	----------------------	----------	--------------

Dane ogólne

Barwny	biały, transparentny	Stopień ochrony	IP20
Wielkość konstrukcyjna	4	tworzywo	polipropylen

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-02	eClass 8.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-08

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN

Akcesoria HDC 10B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

