

Industrial Ethernet IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



zestawy łączników wtykowych bagnetowych według IEC
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) wkład RJ45 z metalu
plus wkład SC

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
Nr zam.	1221020000
Wykonanie	Kołnierz LWL, IP67, Singlemode
GTIN (EAN)	4050118004113
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-BS-V01M-SCRJ-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	63,7 g
------------	--------

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 1, IEC 61754-24
--------------------------------	---

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	500
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Przyłącze 2	SCRJ
Stopień ochrony	IP67	Typ włókna	Singlemode
Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,5 dB
materiał uszczelniający	NBR	złącze 1	SCRJ

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC001121	ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-26-12-03
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Industrial Ethernet IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws