

Industrial Ethernet IE-BHD-V01M-SCA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



łączniki wtykowe bagnetowe według IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) z metalu, obudowa pusta

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-BHD-V01M-SCA
Nr zam.	1221030000
Wykonanie	Pusta obudowa, obudowa kołnierkowa, wariant 1 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
GTIN (EAN)	4050118003956
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-BHD-V01M-SCA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	57,7 g
------------	--------

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	750
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Stopień ochrony	IP67
materiał uszczelniający	EPDM	rodzaj montażu	4 wkręty, nakrętka centralna

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 1	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---------------------------	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC001121	ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-26-12-03
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-18-27-02	eClass 9.1	27-18-27-02

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**


Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	DUXR.E316369

Industrial Ethernet IE-BHD-V01M-SCA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws