

**SwitchMark
SM 19/42 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nowe oznaczniki SwitchMark są przeznaczone do identyfikowania przełączników obrotowych firmy ABB (SM 19/42 K MC) a także urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych firmy Siemens (SM 18/9.5 K MC).

Odpowiednie do:

SM 18/9.5 K MC: Siemens, typ 3SB

SM 19/42 K MC: ABB, oprawka szyldu typu ONFB72

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Proszę zwrócić uwagę, że oznaczniki te nie są przeznaczone do stosowania z drukarką laserową SpeedMarking.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SM 19/42 K MC NE GR
Nr zam.	1248640000
Wykonanie	SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 19 x 42 mm, szary
GTIN (EAN)	4050118038972
J. op.	40 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

**SwitchMark
SM 19/42 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1,654 inch
Wysokość	19 mm	Wysokość (cale)	0,748 inch
Głębokość	1,2 mm	Głębokość (cale)	0,047 inch
Masa netto	3,125 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	8	Barwny	szary
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Klej	taśma przylepna obustronna	Szerokość	42 mm
Wykonanie	samoprzylepny	Zakres temperatury stosowania	-40...60 °C
tworzywo	poliamid 66		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

SwitchMark SM 19/42 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Podobny do przedstawionego na ilustracji