

ClipCard
CC 15/60 O4MM MC NE GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

ClipCard O4mm MC są oznacznikami urządzeń w formacie MultiCard. Dzięki otworom 4,2 mm wykonanym po obu stronach, te specjalne wersje można łatwo mocować śrubami i nitami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CC 15/60 O4MM MC NE GR
Nr zam.	1304060000
Wykonanie	ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 60 mm, Z otworem, szary
GTIN (EAN)	4050118103236
J. op.	40 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

**ClipCard
CC 15/60 04MM MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	60 mm
Wysokość	15 mm
Głębokość	1,2 mm
Masa netto	3,075 g

Szerokość (cale)	2,362 inch
Wysokość (cale)	0,591 inch
Głębokość (cale)	0,047 inch

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	8	Aplikacja / producent	Z otworem
Barwny	szary	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Szerokość	60 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	Zalecane branże	Maszyny
tworzywo	poliamid 66		

Znaczniki urządzeń

Wilgotność	≤ 60 %
------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

ClipCard
CC 15/60 04MM MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

