

**CableLine**  
**CLI M 2-4 OR/SW 3 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oznaczniki CLI M nasuwa się na paski ustalające CLI MH i przymocowuje opaskami kablowym. System ten jest przeznaczony zwłaszcza do przewodów i kabli o dużych przekrojach.

Zalety:

- Oznaczniki zestawiane do kabli i rur
- Jeden rozmiar do wszystkich średnic powyżej 16 mm<sup>2</sup>
- Nieograniczone możliwości łączenia
- Zamknięte, zamocowane na stałe oznaczniki
- Wyjątkowo dobra czytelność

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CLI M 2-4 OR/SW 3 CD                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1568301512</a>                                                     |
| Wykonanie  | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4008190964924                                                                  |
| J. op.     | 500 Szt.                                                                       |

**CableLine**  
**CLI M 2-4 OR/SW 3 CD**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne**
**Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 11,3 mm | Szerokość (cale) | 0,445 inch |
| Wysokość   | 4 mm    | Wysokość (cale)  | 0,157 inch |
| Głębokość  | 3 mm    | Głębokość (cale) | 0,118 inch |
| Masa netto | 0,146 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                         |                   |                 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 3                       | Barwny            | pomarańczowy    |
| Drukowanie                          | 3                       | Halogenki         | Tak             |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                     | Kolor nadruku     | czarny          |
| Metoda nadruku                      | wytłaczanie na gorąco   | Nadrukowane znaki | Liczby          |
| Orientacja nadruku                  | poziomo                 | Rodzaj nadruku    | standard        |
| Szerokość                           | 11,3 mm                 | Wykonanie         | CD              |
| Zakres temperatury stosowania       | -30...80 °C             | Zalecane branże   | Proces, Maszyny |
| tworzywo                            | PVC, miękkie, bez kadmu |                   |                 |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                    |                                    |                     |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| Halogenki                           | Tak                | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 16 mm <sup>2</sup> | Zewnętrzna średnica przewodu       | 10 - 317 mm         |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 317 mm             | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 10 mm               |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

### **CableLine** **CLI M 2-4 OR/SW 3 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji