

ESG
ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Akcesoria do analogowego przetwarzania sygnałów:

- Płyty zamykające, do elektronicznych komponentów w formie rzędowych listew zaciskanych.
- Klamry ustalające, do montażu separatorów sygnałów IP6X i wskaźników.
- Urządzenia kalibrujące, do kalibrowania i ustawiania przetworników sygnałów analogowych
- MIRCOinterface, do bezpośredniego przesyłania do sterownika, oszczędza nakłady na oprzewodowanie
- Oznacznik
- Adaptery programowe, do konfigurowania modułów konfigurowanych komputerowo
- Łącznik poprzeczny
- Moduły zasilające / zasilacze
- Opcjonalne zaciski przyłączeniowe oraz zaciski kompensujące złącza zimne

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02
Nr zam.	1082490000
Wykonanie	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały
GTIN (EAN)	4032248845330
J. op.	200 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

ESG
ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	11 mm	Szerokość (cale)	0,433 inch
Wysokość	6,6 mm	Wysokość (cale)	0,26 inch
Głębokość	0,8 mm	Głębokość (cale)	0,031 inch
Masa netto	0,425 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

ESG
ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

