

**LaserMark
LM MT300 60/36 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

- Etykiety przylepne z poliestru
- do drukarek laserowych w formacie DIN A4
- wytrzymały na ścieranie
- Bardzo odporne na wysokie temperatury
- Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów
- Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrem STI

Ogólne dane do zamówienia

Typ	LM MT300 60/36 GE
Nr zam.	1686431687
Wykonanie	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 36 x 60 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190494148
J. op.	10 Szt.

**LaserMark
LM MT300 60/36 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2,362 inch
Wysokość	36 mm	Wysokość (cale)	1,417 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	1 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Aprobata zgodnie z UL 969	Tak
Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Ilość na arkusz	21	Klasa palności wg UL 94	HB
Klej	Klej akrylanowy	Liczba oznaczników w opakowaniu	210
Metoda nadruku	druk laserowy	Szerokość	60 mm
Wykonanie	samoprzylepny	Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
tworzywo	poliester, bez PVC		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

**LaserMark
LM MT300 60/36 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

